

**Dielenský vozík Assistent 179NXL, Typ: 179NXL-8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918277 179NXL-8
GTIN	4000896215218
Trieda položky	93H

**Popis****Prevedenie:**

Odolný dielenský vozík s dvojitou konštrukciou. Skrinka s priebežnými ochrannými rohmi, centrálnym zamykaním a obojstranným blokováním vytiahnutia. Zásuvky so samočinným výsuvom. Pracovné plochy sú úplne utesnené, vnútro vozíka je chránené pred unikajúcimi tekutinami.

2 otočné kolieska so zaistovačom a 2 pevnými kolieskami.

Celková nosnosť 1000 kg. Pracovná doska a pohyblivá rukoväť z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele.

**Osadenie:**

Pocetxvýška cela zásuvky mm: 7x81 / 1x166

**Povrchová úprava farby:**

Modrá

**Technický opis**

Hmotnosť	125 kg
Zásuvky Úžitková šírka	696 mm
Typ	179NXL-8

Hĺbka	518 mm
Šírka	959 mm
Výška	1020 mm
Séria	Asistent
Zásuvky Úžitková hĺbka	398 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	40 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Druh produktu	Dielenský vozík