

**Pojazdný pracovný stôl 179NW, Typ: 179NW-7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918279 179NW-7
GTIN	4000896219629
Trieda položky	93H

Popis**Prevedenie:**

Pojazdný pracovný stôl so 7 zásuvkami a skriňovou časťou s nastaviteľnou odkladacou policou. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkom a obojstranným blokováním vytiahnutia. Skrinka s priebežnými ochrannými rohmi. Nosnosť zásuviek 25 kg, vysoko zaťažiteľná zásuvka na 40 kg. Pracovná doska z brezového multiplexu, vhodná na flexibilnú montáž zveráka, vymeniteľná. Celková nosnosť 750 kg. 2 otočné kolieska so zaistovačom a 2 pevnými kolieskami.

Osadenie:

Pocetxvýška cela zásuvky mm: 6x81 / 1x166

Povrchová úprava farby:

Modrá

Technický opis

Zásuvky Úžitková šírka	522 mm
Hmotnosť	120 kg
Výška	964 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	398 mm
Séria	Asistent

Hrúbka pracovnej dosky	30 mm
Hĺbka	600 mm
Šírka	1150 mm
Typ	179NW-7
relevantný konfigurátor	nie
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	25 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Druh produktu	prenosný pracovný stôl