

Garant GRIDLINE

Základná skriňa so zásuvkou, Celoplechové posuvné dvierka, 26×14G, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 940185 2000 |
| GTIN | 4062406066994 |
| Trieda položky | 9GI |

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 20 G, so zásuvkami 26 × 14 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené).

Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dverí pre základnú skrinku, v spodnej polovici dverí pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Počet zásuviek | 3 |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 350 mm |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno |
| Hĺbka v G | 20 |
| Úžitková výška | 1863 mm |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov) | 100 kg |
| ComfortClose | nie |
| Zásuvky Úžitková šírka | 650 mm |
| Polohovanie rukoväti | stred |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 26×14 |
| Šírka v G | 60 |
| Hĺbka | 500 mm |
| Šírka | 1500 mm |
| Zásuvky Úžitková šírka v G | 26 |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Hmotnosť | 178 kg |
| Výška | 2000 mm |
| Počet políc | 8 |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 14 |
| Hrúbka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1000 kg |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 26×14G |
| Skrinka Konštrukcia | Základná skriňa |

Druh produktu

Skríňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300

940651 300

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21

914227 GP21

Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30

940590 30

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125

940651 125

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 2000

940514 2000

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200

940651 200

Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30

940560 30

Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75

950180 75

Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G,Výška 150 mm Šírka plášťa v G 60

958146 60

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 75

940651 75

Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30

940550 30

Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 30

940552 30

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100

940651 100

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 150

940651 150