

Garant GRIDLINE

Základná skriňa so zásuvkou, Celoplechové posuvné dvierka, 26×14G, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940185 1000
GTIN	4062406066963
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 20 G, so zásuvkami 26 × 14 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené).

Vyrovňovací podstavec pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
--	--------

Úžitková výška	863 mm
Výška	1000 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Hĺbka	500 mm
Šírka v G	60
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×14
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	14
Hĺbka v G	20
Polohovanie rukoväti	hore
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hmotnosť	109 kg
Šírka	1500 mm
Počet políc	4
Zásuvky Úžitková hĺbka	350 mm
ComfortClose	nie
Počet zásuviek	2
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26×14G
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940552 30
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 60X20	951985 60X20
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 60X20	951980 60X20
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940560 30
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100	940651 100
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G,Výška 150 mm Šírka pláštá v G 60	958146 60
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200	940651 200
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300	940651 300
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940550 30
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 150	940651 150
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940590 30
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 75	940651 75
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 1000/1250	940514 1000/1250
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125	940651 125