

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa so zásuvkou, Posuvné dvere s priezorom, 26×14G, Výška: 1250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940187 1250
GTIN	4062406069940
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 20 G, so zásuvkami 26 × 14 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené).

**Vyrovňovací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Polohovanie rukoväti	hore
ComfortClose	nie
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	14
Zásuvky Úžitková hĺbka	350 mm
Hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Hmotnosť	121 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Hĺbka	500 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Počet políc	4
Úžitková výška	1113 mm
Šírka v G	60
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×14
Počet zásuviek	2
Výška	1250 mm
Šírka	1500 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26×14G
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa

Druh produktu

Skríňa s policami

## Príslušenstvo

Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940552 30
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 60X20	951985 60X20
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940560 30
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125	940651 125
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 60X20	951980 60X20
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G,Výška 150 mm Šírka plášťa v G 60	958146 60
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940590 30
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100	940651 100
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 1000/1250	940514 1000/1250
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 75	940651 75
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200	940651 200
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 150	940651 150
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940550 30
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300	940651 300