


Garant GRIDLINE

Základná skriňa so zásuvkou, Posuvné dvere s priezorom, 26×14G, Výška: 900mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940187 900
GTIN	4062406069926
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 20 G, so zásuvkami 26 × 14 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené).

Vyrovňavací podstavec pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	900 mm
Polohovanie rukoväti	hore

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Počet zásuviek	2
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
ComfortClose	nie
Šírka	1500 mm
Úžitková výška	763 mm
Hĺbka v G	20
Hmotnosť	97 kg
Počet políc	2
Šírka v G	60
Hĺbka	500 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	14
Zásuvky Úžitková hĺbka	350 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×14
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26×14G
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 75	940651 75
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940552 30
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G,Výška 150 mm Šírka pláštá v G 60	958146 60
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940590 30
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100	940651 100
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940560 30
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 60X20	951985 60X20
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 900	940514 900
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125	940651 125
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200	940651 200
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 150	940651 150
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 60X20	951980 60X20
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300	940651 300
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940550 30
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21