

Garant GRIDLINE

Základná skriňa so zásuvkou, Posuvné dvere s priezorom, 26×14G, Výška: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940187 1500
GTIN	4062406069957
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 20 G, so zásuvkami 26 × 14 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené).

Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Zásuvky Úžitková hĺbka	350 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Počet políc	6
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Výška	1500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	14
Počet zásuviek	2
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečníka (na kov)	100 kg
Úžitková výška	1363 mm
Hmotnosť	147 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	26x14
Šírka v G	60
ComfortClose	nie
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Šírka	1500 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26x14G
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa

Druh produktu

Skríňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75

950180 75

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21

914227 GP21

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200

940651 200

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100

940651 100

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125

940651 125

Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30

940590 30

Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30

940560 30

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 1500

940514 1500

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300

940651 300

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 150

940651 150

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 75

940651 75

Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G,Výška 150 mm Šírka pláštá v G 60

958146 60

Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 60X20

951980 60X20

Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 60X20

951985 60X20

Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 30

940552 30

Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30

940550 30