

Garant GRIDLINE

Horná skrinka so zásuvkou, Celoplechové posuvné dvierka, 26×14G, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940195 1000
GTIN	4062406069988
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 20 G, so zásuvkami 26 × 14 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené).

Vyrovňovací podstavec pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Výška	1000 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	350 mm

ComfortClose	nie
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×14
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Polohovanie rukoväti	dole
Počet políc	4
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	14
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Šírka v G	60
Počet zásuviek	2
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka v G	20
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečníka (na kov)	100 kg
Hĺbka	500 mm
Šírka	1500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Hmotnosť	109 kg
Úžitková výška	863 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26×14G
Skrinka Konštrukcia	Horná skrinka
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 1000/1250

940514 1000/1250

Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75

950180 75