

Garant GRIDLINE

Horná skrinka so zásuvkou, Posuvné dvere s priezorom, 26×14G, Výška: 750mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940197 750
GTIN	4062406069995
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 20 G, so zásuvkami 26 × 14 G. Montáž polic v rasti 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené).

Vyrovňovací podstavec pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Šírka	1500 mm
Hmotnosť	90 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka	350 mm

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Počet zásuviek	2
Polohovanie rukoväti	dole
ComfortClose	nie
Hĺbka	500 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	14
Výška	750 mm
Počet políc	2
Úžitková výška	613 mm
Hĺbka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×14
Šírka v G	60
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečníka (na kov)	100 kg
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26×14G
Skrinka Konštrukcia	Horná skrinka
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť
zásuvky 75

950180 75