

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940205 1500
GTIN	4062406070069
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 80 × 20 G. Montáž políc v rastrí 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Šírka	2000 mm
Hĺbka	500 mm

Výška	1500 mm
Polohovanie rukoväti	hore
ComfortClose	nie
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Hĺbka v G	20
Šírka v G	80
Úžitková výška	1363 mm
Počet políc	6
Hmotnosť	151 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	100 kg
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka pláštá v G 80	958146 80
Polica 200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940590 40
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s Posuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 1500	940515 1500
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940652 75

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	940652 150
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940560 40
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940652 125
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940652 100
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 80X20	951985 80X20
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940652 200
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	940652 300
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 80X20	951980 80X20