

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940205 1000
GTIN	4062406070045
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 80 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dverí pre základnú skrinku, v spodnej polovici dverí pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hmotnosť	114 kg
Hĺbka v G	20
Šírka v G	80

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Úžitková výška	863 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	1000 mm
Hĺbka	500 mm
Počet políc	4
ComfortClose	nie
Šírka	2000 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940560 40
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka pláštá v G 80	958146 80
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	940652 150
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 80X20	951985 80X20

Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 1000/1250	940515 1000/1250
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940652 100
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940590 40
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940652 125
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940652 200
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 80X20	951980 80X20
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	940652 300
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940652 75