

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 1250mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940205 1250
GTIN	4062406070052
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 80 × 20 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

ComfortClose	nie
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Hĺbka v G	20

Polohovanie rukoväti	hore
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka v G	80
Hĺbka	500 mm
Úžitková výška	1113 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Počet políc	4
Hmotnosť	128 kg
Výška	1250 mm
Šírka	2000 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940652 100
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	940652 300
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940590 40
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 80X20	951985 80X20
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940552 40
	940652 75

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 75

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 1000/1250

940515 1000/1250

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21

914227 GP21

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200

940652 200

Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40

940560 40

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40

940550 40

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125

940652 125

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F

940559 F

Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G,Výška 150 mm Šírka pláštá v G 80

958146 80

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150

940652 150

Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 80X20

951980 80X20