

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940205 2000
GTIN	4062406070076
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 80 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Úžitková výška	1863 mm
----------------	---------

Šírka v G	80
Uzamykací systém elektronický - prestavitel'ny	áno
Šírka	2000 mm
Výška	2000 mm
Hĺbka	500 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Hĺbka v G	20
Počet políc	10
Polohovanie rukoväti	stred
Hmotnosť	195 kg
ComfortClose	nie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940652 100
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	940652 150
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
	958146 80

Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm  
Šírka plášťa v G 80

Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40

940560 40

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne  
Typ F

940559 F

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 40G Výška  
čela zásuvky 125

940652 125

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné  
dvere, šírka 80G pre výšku skrine 2000

940515 2000

Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40

940552 40

Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40

940590 40

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 40G Výška  
čela zásuvky 75

940652 75

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40

940550 40

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 40G Výška  
čela zásuvky 200

940652 200

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 40G Výška  
čela zásuvky 300

940652 300