

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 800mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940205 800
GTIN	4062406070021
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 80 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dverí pre základnú skrinku, v spodnej polovici dverí pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Polohovanie rukoväti	hore
ComfortClose	nie
Úžitková výška	663 mm

Počet políc	2
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	800 mm
Šírka	2000 mm
Hmotnosť	94 kg
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Hĺbka v G	20
Hĺbka	500 mm
Šírka v G	80
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Polica 200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940590 40
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940560 40
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940652 100
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s Posuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 750/800	940515 750/800
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940652 200
	940559 F

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne
Typ FSokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm
Šírka plášte v G 80

958146 80

Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 40

940552 40

Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40

940550 40

Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 80X20

951985 80X20

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 40G Výška
čela zásuvky 300

940652 300

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 40G Výška
čela zásuvky 75

940652 75

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 40G Výška
čela zásuvky 150

940652 150

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 40G Výška
čela zásuvky 125

940652 125

Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 80X20

951980 80X20