

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Posuvné dvere s priezorom, Výška: 1250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940207 1250
GTIN	4062406070120
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 80 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Šírka	2000 mm
ComfortClose	nie
Predné strany skriniek	Posuvné dvierka s priezorom

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Polohovanie rukoväti	hore
Výška	1250 mm
Počet políc	4
Hĺbka	500 mm
Úžitková výška	1113 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka v G	20
Hmotnosť	128 kg
Šírka v G	80
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940652 125
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 1000/1250	940515 1000/1250
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	940652 150
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940560 40
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940652 75
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G,Výška 150 mm Šírka plášťa v G 80	958146 80
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940652 100
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940652 200
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	940652 300
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 80X20	951980 80X20
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 80X20	951985 80X20
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940590 40