

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Posuvné dvere s priezorom, Výška: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940207 1500
GTIN	4062406070137
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 80 × 20 G. Montáž políc v rastrí 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Výška	1500 mm
Úžitková výška	1363 mm

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Šírka v G	80
Polohovanie rukoväti	hore
ComfortClose	nie
Predné strany skriniek	Posuvné dverka s priezorom
Počet políc	6
Hĺbka v G	20
Hĺbka	500 mm
Šírka	2000 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hmotnosť	151 kg
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940550 40
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940652 75
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 80X20	951985 80X20
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940652 200
	940652 300

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 1500

940515 1500

Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40

940590 40

Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40

940552 40

Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40

940560 40

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21

914227 GP21

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100

940652 100

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150

940652 150

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125

940652 125

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F

940559 F

Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 80X20

951980 80X20

Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G,Výška 150 mm Šírka pláštá v G 80

958146 80