

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Posuvné dvere s priezorom, Výška: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940207 2000
GTIN	4062406070144
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 80 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Predné strany skriniek	Posuvné dvierka s priezorom
------------------------	-----------------------------

Šírka v G	80
Polohovanie rukoväti	stred
Šírka	2000 mm
Hĺbka	500 mm
Úžitková výška	1863 mm
Hĺbka v G	20
ComfortClose	nie
Hmotnosť	195 kg
Výška	2000 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Počet políc	10
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 125

940652 125

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 300

940652 300

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 150

940652 150

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940590 40
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940560 40
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine 20-dielne Typ F	940559 F
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka pláštá v G 80	958146 80
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s Posuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 2000	940515 2000
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940652 200
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940652 75
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940652 100