

Garant GRIDLINE

Horná skrinka s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 750mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940215 750
GTIN	4062406070168
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 80 × 20 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Hmotnosť	92 kg
Úžitková výška	613 mm
Hĺbka v G	20

ComfortClose	nie
Počet políc	2
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	750 mm
Šírka	2000 mm
Polohovanie rukoväti	dole
Hĺbka	500 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Šírka v G	80
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Horná skrinka
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	940652 300
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940590 40
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 750/800	940515 750/800
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940652 200

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940652 125
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	940652 150
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940560 40
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940652 75
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940652 100