

Garant GRIDLINE

Základná skriňa so zásuvkou, Celoplechové posuvné dvierka, 36×14G, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940225 2000
GTIN	4062406070274
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 80 × 20 G, so zásuvkami 36 × 14 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené).

Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dverí pre základnú skrinku, v spodnej polovici dverí pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hmotnosť	211 kg
Polohovanie rukoväti	stred
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Výška	2000 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	350 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	14
Hĺbka	500 mm
ComfortClose	nie
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×14
Šírka v G	80
Šírka	2000 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Úžitková výška	1863 mm
Počet zásuviek	3
Počet políc	8
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36×14G
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940652 125
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940652 200
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940652 75
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940590 40
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 2000	940515 2000
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	940652 300
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940560 40
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940652 100
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	940652 150