

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa so zásuvkou, Posuvné dvere s priezorom, 36×14G, Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940227 1000
GTIN	4062406070311
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 80 × 20 G, so zásuvkami 36 × 14 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené).

**Vyrovňovací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Výška	1000 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	14
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×14

Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Šírka	2000 mm
Šírka v G	80
Počet zásuviek	2
Hĺbka	500 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Počet políc	4
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Hĺbka v G	20
Polohovanie rukoväti	hore
Hmotnosť	130 kg
Úžitková výška	863 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	350 mm
ComfortClose	nie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36×14G
Druh produktu	Skriňa s policami

---

## Príslušenstvo

---

Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	940652 300
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940552 40
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940652 100
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940550 40
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940652 75
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940560 40
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 80X20	951985 80X20
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940652 200
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	940652 150
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 1000/1250	940515 1000/1250
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 80X20	951980 80X20
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940652 125
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940590 40