

Garant GRIDLINE

Horná skrinka so zásuvkou, Celoplechové posuvné dvierka, 36×14G, Výška: 750mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940235 750
GTIN	4062406070359
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 80 × 20 G, so zásuvkami 36 × 14 G. Montáž polic v rasti 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené).

Vyrovňovací podstavec pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Výška	750 mm
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Úžitková výška	613 mm

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet zásuviek	2
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Hĺbka v G	20
Hĺbka	500 mm
Počet políc	2
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečníka (na kov)	100 kg
Šírka	2000 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Polohovanie rukoväti	dole
Hmotnosť	107 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×14
ComfortClose	nie
Zásuvky Úžitková hĺbka	350 mm
Šírka v G	80
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	14
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36×14G
Skrinka Konštrukcia	Horná skrinka
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940652 75
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 750/800	940515 750/800
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940590 40
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940652 100
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940652 125
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	940652 150
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	940652 300
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940560 40
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940652 200