

Garant GRIDLINE

Základná skriňa so zásuvkou, Posuvné dvere s priezorom, 36×14G, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940227 2000
GTIN	4062406070342
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 80 × 20 G, so zásuvkami 36 × 14 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené).

Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Polohovanie rukoväti	stred
ComfortClose	nie
Počet políc	8
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×14
Hĺbka	500 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Počet zásuviek	3
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Výška	2000 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka	2000 mm
Hmotnosť	211 kg
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka	350 mm
Hĺbka v G	20
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	14
Šírka v G	80
Úžitková výška	1863 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36×14G
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 2000	940515 2000
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940552 40
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940550 40
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940560 40
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	940652 300
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	940652 150
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940652 125
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940590 40
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940652 75
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940652 100
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940652 200
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F