

Garant GRIDLINE

Horná skrinka so zásuvkou, Posuvné dvere s priezorom, 36×14G, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 940237 1000 |
| GTIN | 4062406070380 |
| Trieda položky | 9GI |

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 80 × 20 G, so zásuvkami 36 × 14 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené).

Vyrovňovací podstavec pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

| | |
|----------------------------|------|
| Polohovanie rukoväti | dole |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 14 |
| Zásuvky Úžitková šírka v G | 36 |

| | |
|--|--|
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno |
| Hmotnosť | 130 kg |
| Zásuvky Úžitková šírka | 900 mm |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov) | 100 kg |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg |
| Hĺbka | 500 mm |
| Úžitková výška | 863 mm |
| Šírka v G | 80 |
| Hĺbka v G | 20 |
| Počet zásuviek | 2 |
| Výška | 1000 mm |
| ComfortClose | nie |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 350 mm |
| Počet políc | 4 |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 36×14 |
| Šírka | 2000 mm |
| Hrúbka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1000 kg |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 36×14G |
| Skrinka Konštrukcia | Horná skrinka |
| Druh produktu | Skriňa s policami |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------------|
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150 | 940652 150 |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 75 | 940652 75 |
| Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 1000/1250 | 940515 1000/1250 |
| Krytka zámku pre GridLine Typ GP21 | 914227 GP21 |
| Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40 | 940590 40 |
| Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75 | 950180 75 |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200 | 940652 200 |
| Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 40 | 940552 40 |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300 | 940652 300 |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125 | 940652 125 |
| Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40 | 940550 40 |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100 | 940652 100 |
| Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40 | 940560 40 |
| Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F | 940559 F |