

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 1000



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	940821 1000
GTIN	4062406070540
Trieda položky	9GI

Popis

Prevedenie:

Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene s cylindrickou zámkou. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Skrinka bez zásuviek 30 × 20 G. Vhodné zásuvky: 26 × 16 G (vyžaduje sa samostatná objednávka)

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Šírka v G	30
Polohovanie rukoväti	hore
Šírka	750 mm
Hĺbka v G	20

Technický list

Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
ComfortClose	nie
Hĺbka	500 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Úžitková výška	845 mm
Výška	1000 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Hmotnosť	42 kg
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s policami

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/940821-1000>