

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 2000



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	940821 2000
GTIN	4062406070571
Trieda položky	9GI

Popis

Prevedenie:

Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene s cylindrickou zámkou. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Skrinka bez zásuviek 30 × 20 G. Vhodné zásuvky: 26 × 16 G (vyžaduje sa samostatná objednávka)

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Šírka	750 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Šírka v G	30
ComfortClose	nie

Technický list

Hĺbka v G	20
Polohovanie rukoväti	stred
Hmotnosť	71 kg
Hĺbka	500 mm
Úžitková výška	1845 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	2000 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s policami

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/940821-2000>