

**Garant****APMT 180524 TR, HB7520, Typ: UNI**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215277 UNI
GTIN	4045197707918
Trieda položky	21A

## Popis

**Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5 \text{ mm}$ ,  $a_{p \max} = 9 \text{ mm}$ .

## Technický opis

Typ	UNI
Uhlový Polomer	2,4 mm
Séria	Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 180524 TR
Typ	HB7520
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

## Údaje o užívateľovi

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	330	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	290	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		