

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 750mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940843 750
GTIN	4062406070724
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 40 × 20 G. Vhodné zásuvky: 36 × 16 G (vyžaduje sa samostatná objednávka)
Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Výška	750 mm
ComfortClose	nie
Šírka	1000 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina

Šírka v G	40
Polohovanie rukoväti	hore
Hĺbka v G	20
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Úžitková výška	595 mm
Hĺbka	500 mm
Hmotnosť	41 kg
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940642 200
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940560 40
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940642 75
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	940642 150
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940642 100
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940642 125
	940511 750/800

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKridlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 750/800

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940590 40
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Kridlové dvere pre výšku skrine 750/800	940501 750/800
Zásuvka pre skrine s kridlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	940642 300
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11