

HOLEX**Skriňa s krídlovými dverami s celoplechovými krídlovými dverami, Výška: 1200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949501 1200
GTIN	4062406081911
Trieda položky	92S

Popis**Prevedenie:**

Korpus a dvere sú vyrobené z oceleového plechu, police sa dajú namontovať v 40-mm rastrí. Dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou posuvnej rukoväti s **cyklindrickou zámkom**. Ďalšie informácie o uzamykaniach nájdete pod č. 950050 – 950060. S celoplechovými krídlovými dverami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Šírka	1000 mm

Hmotnosť	36 kg
Hĺbka	400 mm
Počet políc	2
Úžitková výška	1040 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Výška	1200 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	60 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	500 kg
Uhol otvárania dvier	225 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	40 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Skriňa na zakladače

Príslušenstvo

Prídavná polica Typ 1000	949514 1000
--------------------------	-------------