

HOLEX**Skriňa s krídlovými dverami s krídlovými dverami s priezorom, Výška: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949503 2000
GTIN	4062406080587
Trieda položky	92S

Popis**Prevedenie:**

Korpus a dvere sú vyrobené z oceleového plechu, police sa dajú namontovať v 40-mm rastrí. Dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou posuvnej rukoväti s **cyklindrickou zámkou**. Ďalšie informácie o uzamykaniach nájdete pod č. 950050 – 950060. S krídlovými dverami s priezorom (polykarbonátové sklá).

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Predné strany skriniek	Krídlové dvierka s priezorom
Výška	2000 mm
Šírka	1000 mm

Úžitková výška	1840 mm
Počet políc	4
Polohovanie rukoväti	stred
Hĺbka	400 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	60 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	500 kg
Uhol otvárania dvier	225 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	40 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Skriňa na zakladače

Príslušenstvo

Prídavná polica Typ 1000	949514 1000
--------------------------	-------------