

HOLEX**Skriňa s krídlovými dverami s policami, Výška mm / model: 1950/A****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949531 1950/A
GTIN	4062406080594
Trieda položky	92S

Popis**Prevedenie:**

Korpus a dvere sú vyrobené z oceľového plechu, police sa dajú namontovať v 40-mm rastrí. Dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou posuvnej rukoväti s **cylindrickou zámkou**. Komplet so **4 policami** z pozinkovaného plechu.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hmotnosť	74 kg
Šírka	950 mm
Počet políc	4
Úžitková výška	1820 mm

Polohovanie rukoväti	stred
Hĺbka	430 mm
Výška	1950 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Model	A
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	80 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	500 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	40 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Skriňa na zakladače

Príslušenstvo

Prídavná polica Typ 950	949534 950
-------------------------	------------