

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 750mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940861 750
GTIN	4062406070861
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 50 × 20 G.

Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene s cylindrickou zámkou. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Užitočná výška	595 mm
Typ skrinky	Základná skriňa
Výška	750 mm
Hĺbka v G.	20
ComfortClose	nie
Hĺbka	500 mm

Elektronický uzamykací systém – kabriolet	áno
Šírka v G.	50
Polohovanie rukoväte	hore
Hmotnosť	65 kg
Čelá skrinky	Celoplechové krídlové dvierka
Šírka	1250 mm
Vykonanie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť vnútri skrine skrine	1000
Uhol otvorenia dverí	250 Stupeň
Nastavenie výšky v mriežke	25
Zámok valcového čapu	modulárna zásuvka
Výber farby	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ výrobku	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------