

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 800mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940861 800
GTIN	4062406070878
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 50 × 20 G.

Montáž políc v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka	500 mm
ComfortClose	nie
Úžitková výška	645 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Šírka	1250 mm
Hĺbka v G	20

Výška	800 mm
Hmotnosť	68 kg
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Polohovanie rukoväti	hore
Šírka v G	50
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940590 50
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s křídlové dvere, šírka 50G pre výšku skrine 750/800	940512 750/800
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940560 50
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940550 50
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, křídlové dvere pre výšku skrine 750/800	940501 750/800
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940552 50
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11