

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940863 2000
GTIN	4062406070991
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 50 × 20 G.

Montáž políc v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka	500 mm
Úžitková výška	1845 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Hmotnosť	131 kg

Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Hĺbka v G	20
Šírka	1250 mm
Výška	2000 mm
ComfortClose	nie
Polohovanie rukoväti	stred
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka v G	50
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 50G pre výšku skrine 2000	940512 2000
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940560 50
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940550 50
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 2000	940501 2000
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940552 50
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940590 50