

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940865 1000
GTIN	4062406071035
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 50 × 20 G.

Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Výška	1000 mm
Šírka	1250 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Úžitková výška	845 mm
Šírka v G	50

Hĺbka v G	20
Hĺbka	500 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hmotnosť	78 kg
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
ComfortClose	nie
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940550 50
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940590 50
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940560 50
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 50G pre výšku skrine 1000/1250	940513 1000/1250
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940552 50