

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 900mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940861 900
GTIN	4062406070885
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 50 × 20 G.

Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Polohovanie rukoväti	hore
Šírka	1250 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Hĺbka	500 mm
Úžitková výška	745 mm

Hĺbka v G	20
ComfortClose	nie
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dverka
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	900 mm
Hmotnosť	73 kg
Šírka v G	50
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940560 50
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940552 50
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940550 50
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940590 50
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 900/1000	940501 900/1000
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s Krídlové dvere, šírka 50G pre výšku skrine 900	940512 900