

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 750mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940865 750
GTIN	4062406071004
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 50 × 20 G.

Montáž políc v rastrí 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Hmotnosť	65 kg
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Polohovanie rukoväti	hore
Hĺbka v G	20

Úžitková výška	595 mm
Hĺbka	500 mm
Výška	750 mm
ComfortClose	nie
Šírka v G	50
Šírka	1250 mm
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940560 50
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940552 50
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940550 50
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 50G pre výšku skrine 750/800	940513 750/800
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940590 50
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21