

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 1250mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940865 1250
GTIN	4062406071042
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 50 × 20 G.

Montáž políc v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Úžitková výška	1095 mm
Hĺbka	500 mm
Šírka	1250 mm
Hmotnosť	91 kg

Polohovanie rukoväti	hore
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
ComfortClose	nie
Hĺbka v G	20
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka v G	50
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Výška	1250 mm
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940590 50
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s Posuvné dvere, šírka 50G pre výšku skrine 1000/1250	940513 1000/1250
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940560 50
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940552 50
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940550 50