

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940865 2000
GTIN	4062406071066
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 50 × 20 G.

Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Úžitková výška	1845 mm
Hmotnosť	131 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka v G	50

ComfortClose	nie
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Hĺbka v G	20
Hĺbka	500 mm
Výška	2000 mm
Polohovanie rukoväti	stred
Šírka	1250 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 50G pre výšku skrine 2000	940513 2000
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940560 50
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940590 50
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940550 50
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940552 50