

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940863 1500
GTIN	4062406070984
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 50 × 20 G.

Montáž políc v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Výška	1500 mm
Úžitková výška	1345 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno

Šírka	1250 mm
ComfortClose	nie
Hĺbka v G	20
Hĺbka	500 mm
Hmotnosť	104 kg
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Šírka v G	50
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 50G pre výšku skrine 1500	940512 1500
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940552 50
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940550 50
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940590 50
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940560 50
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 1500	940501 1500