

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 900mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940865 900
GTIN	4062406071028
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 50 × 20 G.

Montáž políc v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Úžitková výška	745 mm
Hmotnosť	73 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka	500 mm

Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Hĺbka v G	20
ComfortClose	nie
Šírka v G	50
Polohovanie rukoväti	hore
Šírka	1250 mm
Výška	900 mm
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940560 50
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 50G pre výšku skrine 900	940513 900
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940590 50
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940550 50
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940552 50