

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940861 1500
GTIN	4062406070915
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 50 × 20 G.

Montáž políc v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Výška	1500 mm
Úžitková výška	1345 mm
Šírka v G	50

Hĺbka v G	20
Polohovanie rukoväti	hore
Hmotnosť	104 kg
ComfortClose	nie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka	500 mm
Šírka	1250 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940560 50
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKřídlové dvere, šírka 50G pre výšku skrine 1500	940512 1500
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Křídlové dvere pre výšku skrine 1500	940501 1500
Polica s drážkami Pre šírku skříň / oddielov v G 50	940552 50
Polica Pre šírku skříň / oddielov v G 50	940550 50
Polica200 kg Pre šírku skříň / oddielov v G 50	940590 50