

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Posuvné dvere s priezorom, Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940867 1000
GTIN	4062406071103
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 50 × 20 G.

Montáž políc v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Hmotnosť	78 kg
Šírka v G	50
Hĺbka v G	20
Šírka	1250 mm
Úžitková výška	845 mm

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Predné strany skriniek	Posuvné dvierka s priezorom
Výška	1000 mm
ComfortClose	nie
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Hĺbka	500 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

## Príslušenstvo

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 50G pre výšku skrine 1000/1250	940513 1000/1250
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940560 50
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940552 50
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940550 50
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940590 50