

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Posuvné dvere s priezorom, Výška: 900mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940867 900
GTIN	4062406071097
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 50 × 20 G.

Montáž políc v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Predné strany skriniek	Posuvné dvierka s priezorom
Hĺbka v G	20
Šírka	1250 mm
Úžitková výška	745 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno

Šírka v G	50
ComfortClose	nie
Polohovanie rukoväti	hore
Výška	900 mm
Hmotnosť	73 kg
Hĺbka	500 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940560 50
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940550 50
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940552 50
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940590 50
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 50G pre výšku skrine 900	940513 900