

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Posuvné dvere s priezorom, Výška: 800mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 940887 800 |
| GTIN | 4062406071226 |
| Trieda položky | 9GI |

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 60 × 20 G. Vhodné zásuvky: 26 × 14 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

| | |
|---|-----------------------------|
| Hmotnosť | 71 kg |
| Predné strany skriniek | Posuvné dvierka s priezorom |
| Polohovanie rukoväti | hore |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno |
| Skrinka Konštrukcia | Základná skrina |
| Úžitková výška | 645 mm |
| ComfortClose | nie |

| | |
|----------------------------------|--|
| Hĺbka | 500 mm |
| Výška | 800 mm |
| Hĺbka v G | 20 |
| Šírka v G | 60 |
| Šírka | 1500 mm |
| Prevedenie | na individuálne osadenie |
| Hrúbka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1000 |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Skriňa s policami |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Krytka zámku pre GridLine Typ GP21 | 914227 GP21 |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125 | 940651 125 |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 150 | 940651 150 |
| Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30 | 940550 30 |
| Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30 | 940560 30 |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100 | 940651 100 |
| Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 30 | 940552 30 |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 75 | 940651 75 |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200 | 940651 200 |
| Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30 | 940590 30 |

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 750/800

940514 750/800

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300

940651 300