

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 750mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940885 750
GTIN	4062406071141
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 60 × 20 G. Vhodné zásuvky: 26 × 14 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka v G	60
Úžitková výška	595 mm
Výška	750 mm
Hĺbka	500 mm
Hĺbka v G	20

Hmotnosť	68 kg
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
ComfortClose	nie
Polohovanie rukoväti	hore
Šírka	1500 mm
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 75	940651 75
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940560 30
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940550 30
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 150	940651 150
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940552 30
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 750/800	940514 750/800
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300	940651 300
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100	940651 100
	940651 200

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška
čela zásuvky 200

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška
čela zásuvky 125

940651 125

Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30

940590 30