


Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Posuvné dvere s priezorom, Výška: 1250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 940887 1250   |
| GTIN             | 4062406071257 |
| Trieda položky   | 9GI           |

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 60 × 20 G. Vhodné zásuvky: 26 × 14 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovanie nerovností podlahy.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti prepokopeniu.

**Technický opis**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Šírka v G              | 60                          |
| Predné strany skriniek | Posuvné dvierka s priezorom |
| Skrinka Konštrukcia    | Základná skrina             |
| ComfortClose           | nie                         |
| Hĺbka v G              | 20                          |

|   |  |
|---|--|
| Hmotnosť                                      | 93 kg  |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno  |
| Výška   | 1250 mm  |
| Šírka   | 1500 mm  |
| Polohovanie rukoväti                          | hore   |
| Úžitková výška                                | 1095 mm  |
| Hĺbka   | 500 mm   |
| Prevedenie                                    | na individuálne osadenie                                       |
| Hrúbka materiálu                              | 0,9 mm   |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri              | 1000   |
| Prestavenie výšky v mriežke                   | 25   |
| Cylindrický zámok                             | modulárna zásuvka  |
| Voľba farieb                                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu                                 | Skriňa s policami  |

## Príslušenstvo

|   |            |
|---|------------|
| Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30                          | 940560 30  |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125 | 940651 125 |
| Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 30                     | 940552 30  |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300 | 940651 300 |
| Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 30                          | 940590 30  |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 75  | 940651 75  |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 150 | 940651 150 |
| Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30                                | 940550 30  |

|  |                  |
|--|------------------|
| Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 1000/1250 | 940514 1000/1250 |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100                              | 940651 100       |
| Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 1500      | 940514 1500      |
| Krytka zámku pre GridLine Typ GP21   | 914227 GP21      |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200                              | 940651 200       |