

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Posuvné dvere s priezorom, Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940907 1000
GTIN	4062406071387
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 80 × 20 G. Vhodné zásuvky: 36 × 14 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Šírka	2000 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka v G	80
Hĺbka v G	20
Polohovanie rukoväti	hore
Úžitková výška	845 mm
ComfortClose	nie

Predné strany skriniek	Posuvné dvierka s priezorom
Hmotnosť	98 kg
Hĺbka	500 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Výška	1000 mm
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

## Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940560 40
Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940590 40
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s Posuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 1000/1250	940515 1000/1250