

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Posuvné dvere s priezorom, Výška: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940907 1500
GTIN	4062406071400
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 80 × 20 G. Vhodné zásuvky: 36 × 14 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž políc v rastru 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hmotnosť	126 kg
Výška	1500 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Hĺbka	500 mm
Úžitková výška	1345 mm

Hĺbka v G	20
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Šírka	2000 mm
Predné strany skriniek	Posuvné dvierka s priezorom
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka v G	80
ComfortClose	nie
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40
Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940590 40
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940560 40