

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940905 1500
GTIN	4062406071332
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 80 × 20 G. Vhodné zásuvky: 36 × 14 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Úžitková výška	1345 mm
ComfortClose	nie
Hĺbka v G	20
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hmotnosť	126 kg

Polohovanie rukoväti	hore
Šírka v G	80
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Výška	1500 mm
Šírka	2000 mm
Hĺbka	500 mm
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940560 40
Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940590 40
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40