

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 1250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940905 1250
GTIN	4062406071325
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 80 × 20 G. Vhodné zásuvky: 36 × 14 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž políc v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Hĺbka	500 mm
ComfortClose	nie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Polohovanie rukoväti	hore
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Hmotnosť	112 kg

Šírka	2000 mm
Šírka v G	80
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Výška	1250 mm
Hĺbka v G	20
Úžitková výška	1095 mm
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40
Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940590 40
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940560 40
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 1500	940515 1500
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 1000/1250	940515 1000/1250
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21